

選べる2タイプの設置方法

A リリカ クイックFAターミナル アルコールチェッカーセット 据え置きタイプ



- 【セット内容】
- リリカ クイック FA ターミナル本体
 - ストロー式アルコールチェッカー
 - 専用据置台
 - マジックガード 800ml ポンプタイプ
 - プラスチックストロー 個包装 1000 本入

ご注文番号 52702 **174,000円**
(税込 191,400円)

B リリカ クイックFAターミナル アルコールチェッカーセット ポール設置タイプ



- 【セット内容】
- リリカ クイック FA ターミナル本体
 - ストロー式アルコールチェッカー
 - 専用設置ポール
 - マジックガード 800ml ポンプタイプ
 - プラスチックストロー 個包装 1000 本入

ご注文番号 52703 **194,000円**
(税込 213,400円)

アルコールチェッカーのお手入れにアルコールを使用すると濃度検知されてしまうので「MG」マジックガードをセットしております。

7月下旬から順次発送

消耗品

プラスチックストロー
個包装 1000本入



ご注文番号 79534

3,680円 (税込4,048円)


紙ストロー
個包装 1000本入



ご注文番号 79535

12,800円 (税込14,080円)


アルコールチェッカー用
マウスピース 10個入



ご注文番号 79606

1,500円 (税込1,650円)

マジックガード 800ml
ポンプタイプ



ご注文番号 49601

2,980円 (税込3,278円)

御用命は

AI 検温飲酒チェックシステム

リリカ クイックFAターミナル

令和 4 年 10 月より安全運転管理者による運転者の運転前後の
アルコールチェック及び 1 年間のデータ保存が「義務化」となります。

国家公安委員会規定準拠

道路交通法改正に適合

特許出願中

感染症・衛生面に配慮した
ストロー式アルコールチェッカーを採用！



一台ですべてを解決!



タッチパネルで簡単操作 / EXCELへデータ出力

01 他社製品との比較

	簡易型 A社	プリンター型 B社	クイックFA ターミナル
データ保存	×	紙媒体で保管 △	本体に10万件保存!EXCEL出力も可 ○
なりすまし防止	×	×	AI顔認証でなりすまし防止 ○
校正費	買い替え	20,000円	15,000円
使用回数	使用後1年経過 または 1000回使用	使用後1年経過 または 3000回使用	使用後1年経過 または 20000回使用

02 データ管理

本体へ10万件のデータ保存!

管理が必要な法定5項目のログを保存できます。

①確認者 ②運転者 ③車両番号 ④確認の日時 ⑤アルコール測定値



EXCELへデータ
出力可能

USB抽出、PC接続にて
データの出力ができます。


出力のフォーマットは
自由にカスタマイズできます。

期間設定
2022-04-22 ~ 2022-05-30

csvエクスポート形式

フェイスID 名前 グループ 顔認証時間 検温結果(°C) 呼気アルコール濃度(mg/L)
出勤時間 運動時間 労働時間 呼気検査中写真 車両番号 承認ステータス 承認者

出力




例)日々の認証結果

認証年月日	姓	名	表面温度測定結果	呼気アルコール濃度	出勤時間	退勤時間	労働時間
2022.04.01	山田	太郎	36.5°C	mg/L	8:54	18:13	8
2022.04.01	a	g	36.3°C	mg/L	8:40	18:00	8
2022.04.01	b	h	36.2°C	mg/L	8:32	18:10	8
2022.04.01	c	i	36.5°C	mg/L	8:50	18:18	8
2022.04.01	d	j	36.5°C	mg/L	8:21	18:22	8
2022.04.01	e	k	36.4°C	mg/L	8:50	18:09	8
2022.04.01	f	l	36.3°C	mg/L	8:50	20:02	10

03 使用方法

①AIカメラで
顔認証して検温



②アルコール検知器に
息を吹きかける



③アルコール濃度を
測定・電子音でお知らせ



04 メンテナンス

充実のサポート体制

- メーカーより
定期メンテナンス
のご案内
有効期限2~3か月
前にお客様へ定期メ
ンテナンスの案内を
ご連絡致します。
- お客様にて
定期メンテナンス
のご注文
定期メンテナンスを
ご注文・料金をお支
払いいただけます。
- メーカーより
交換器の発送
メーカーより発送の
ご連絡後、交換器を
送付いたします。
- お客様にて
使用済み機器の
ご返送
交換器をお受け取り
後、お使いになって
いた機器をご返送頂
きます。

メンテナンス費用

ご注文番号 82010

15,000円 (税込16,500円)

仕様

■リリカ クイックFAターミナル本体仕様

測定温度	± 0.3°C
測定可能距離	1.0m以内 (最適検温距離 50cm)
液晶サイズ	5インチ
設置方法	標準：スタンド
素材	金属 + プラスチック
設置環境	室内、温度：-10 ~ 40°C (検温環境 +16 ~ 35°C) / 湿度：95%以下
サイズ	191 × 87 × 21mm
重量	0.593kg
システム	XM650、128MB、EMMC 4GB
ビデオ	1280 × 720 (デュアルレンズ)、H.264/H.265
顔認証	最大3,000人 (顔登録可能な人数)
機能一覧	測定結果表示、高温時警報、測定データ記録 (本体に最大100,000件)
言語	日本語
音声	マイク、スピーカー
Wi-Fi	2.4G
電源、インターフェイス	AC100V / 5V/2A (φ 5.5) / USB-A / リセットボタン / アラームポート
LED	白色LED：1W、赤外線LED：2W

■ストロー式アルコールチェッカー仕様

種類	電気化学反応の電池式
反応時間	≤ 20S
測定範囲	0 ~ 0.2% BAC
	0 ~ 2.0% BAC
	0 ~ 200mg/100ml
測定値誤差範囲	0 ~ 2.0g/l
	0 ~ 1.00mg/l
	アルコール濃度範囲 C/(mg/l) 誤差
校正周期	C < 0.200 ± 0.030mg/l
	0.200 ≤ C < 1.000 ± 5%
	C ≥ 1.000 ± 20%
動作温度範囲	-5 ~ 45°C
保存温度範囲	-20 ~ 50°C
動作環境条件	温度：20°C ~ ± 5°C、湿度：< 80%RH、気圧：86 ~ 106kpa
吹き出し連続性	4秒 (吹き量：≥ 10L/min)
表示	LED
本体サイズ (約)	縦130 × 横64 × 厚み24mm
給電方式	単4電池 × 3本
重量 (約)	90g (電池別)